


Vergrößerte Ansicht des Leitungsanschlusses (2 Seiten)



Abmessungen	PS	
	a	b
0,8	12,7	6,35
1,0	12,7	6,35
1,5	12,7	6,35
2,0	12,7	6,35
2,5	15,88	9,52
3,0	15,88	9,52

Nummer	Beschreibung	Bemerkungen
1	Luftauslass	2-Wege
2	Lufteinlass	
3	Anschluss der Kältemittelgasleitung	mit Konusmutter \varnothing a
4	Anschluss der Kältemittelflüssigkeitsleitung	mit Konusmutter \varnothing b
5	Anschluss der Abflussleitung	VP25
6	Kabelaussparung	Aussparung \varnothing 26
7	Montagehalterung	
8	Befestigungsschraube	4-M10 oder W3/8
9	Anschluss für Versorgungsleitung	2-150 x 610
10	Fernbedienung (PC-ARFP1E)	Wird separat als eine Option verkauft
11	Geschirmtes Torsionskabel für PC-ARFP1E	Mind. 0,75 mm ² . Nicht mitgeliefert

HINWEIS

- Zwischen Wand und Blendenrand muss ein Abstand von mindestens 1500 mm verbleiben, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Alle Maßangaben in mm.