



Nummer	Beschreibung	Bemerkungen
1	Luftauslass	2-Wege
2	Lufteinlass	
3	Anschluss der Kältemittelgasleitung	mit Konusmutter Ø 15,88
4	Anschluss der Kältemittelflüssigkeitsleitung	mit Konusmutter Ø 9,52
5	Anschluss der Abflussleitung	VP25
6	Kabelaussparung	Aussparung Ø 26
7	Montagehalterung	
8	Befestigungsschraube	4-M10 oder W3/8
9	Anschluss für Versorgungsleitung	2-150 x 866
10	Fernbedienung (PC-ARFP1E)	Wird separat als eine Option verkauft
11	Geschirmtes Torsionskabel für PC-ARFP1E	Mind. 0,75 mm <sup>2</sup> . Nicht mitgeliefert

## HINWEIS

- Zwischen Wand und Blendenrand muss ein Abstand von mindestens 1500 mm verbleiben, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Alle Maßangaben in mm.